

目利きの美容賢者たちも注目！

## 一歩踏み込んだ「ひきしめケア」に



ニューアリフト

# NEWA<sup>®</sup>

LIFT

エジソン賞受賞の



先進技術「サブマイクロ波」の  
お手入れをご自宅で

プロのトリートメントが自宅でできる

## NEWAリフトって？

サブマイクロ波を用いた独自の「3DEEPテクノロジー」で、肌の奥深くに  
サーマ効果（熱を発生）と表情筋の刺激による「ひきしめ作用」をもたらす美顔器。

## NEWAリフトをお使いになった方の感想

他人が気付く！

A.Mさん 47歳

友人に「何か化粧品変えた？」と聞かれました。

簡単だし、すぐ終わるし、長続きしない私でも続けられそうです。

他人に気付いてもらえた美顔器は、はじめてです。

もう手放せない

Y.Sさん 51歳

たった8分で終わるのに、これはすごい！

この実力を知ってしまったら、もう手放せません。

操作が簡単

M.Tさん 39歳

あたたかくて気持ちいい！

疲れ顔にお手入れするとスッキリする気がします。

操作も超簡単で母でも使えます（笑）

ご主人も実感！？

A.Hさん 64歳

ボタンやスイッチが少なく、私でも簡単に使えています。軽くて使いやすいです。

良い商品をご紹介頂き、ありがとうございました。

軽くて使いやすい

T.Iさん 42歳


私自身でも実感はしていましたが、主人に「ちゃんと続けたほうがいいんじゃない？」と言われました。

前はそんなにひどかったのかしら？


# 多くの方が NEWAリフトを実感！

モニター様アンケート集計結果から抜粋


お手入れ直後に実感はありましたか？




NEWAリフトで変化を実感しましたか？



どんな悩みに実感しましたか？



どの部分のたるみに実感しましたか？



※調査期間：2012.1.19～2014.5.30 newaリフト ホームユーステスト (イスラエル/日本) Endymed Medical/JMEC調べ

## ココがすごい！ 3つの理由

### 1 機能を1点に絞り、ひきしめに集中特化


NEWAリフトは、1台で何役もこなす美顔器ではありません。

プロのトリートメントでも実績のあるサブマイクロ波のみを「肌のひきしめ」のために一点集中させた、ただ一つの目的に特化した美顔器。

余分な機能は一切つけずに設計から部品、ジェルに至るまで、技術の粋を「肌のひきしめに」に注いだ渾身の美顔器です。

こうした NEWAリフトの専門性の高さがもたらす肌実感が、多くの方にご満足いただける理由のひとつになっています。

NEWAリフトの満足度





※調査期間：2012.1.19～2014.5.30  
newaリフト ホームユーステスト (イスラエル/日本)  
Endymed Medical/JMEC調べ

### サブマイクロ波とは？

高周波などとも呼ばれる電気に近い作用を持つエネルギー。生体内で熱に変化します。医療分野では電気メスやガン治療、深部体温を高めるなど様々な用途で使われ、美容医療では、熱により線維芽細胞を刺激し、コラーゲンを再生させる作用が注目されています。

肌の深部をしっかりと温める、これが NEWAリフトのトリートメント



## 2 美容皮膚科学の先端技術 3DEEPテクノロジー

NEWAリフトを使用した多くの方が実感する即効性と長期的なひきしめ効果。

これを叶えるのがエジソン賞も受賞した画期的な先端技術「3DEEPテクノロジー」。

左右3対の電極間でサブマイクロ波を流し、肌の3つの深さに同時にアプローチ。  
真皮から皮下組織までを広く・深く温めます。

### エジソン賞とは？


発明家トーマスエジソンの功績にちなんだ革新的な技術を持った発明品、科学者に贈られる栄誉ある賞。身の回りでは、マルチタッチのスマートフォンや羽のない扇風機など、よく知られた画期的な商品が受賞しています。



### 他の温熱美顔器との違い



肌の内部で発熱（50～52℃）  
真皮～皮下組織にかけて温める。



表面が最も温度が高い。  
肌内部を温めるには表面に  
かなりの熱を与える。（やけどの危険性）

## 3 わずか8分で感動のすっきりフェイスに

NEWAリフトのお手入れは、片頬4分、両頬8分で終了。

肌の奥までしっかりと温まる感触で、心地よいひきしめ感を実感しながらトリートメント。

鏡を見ながら、TVを見ながらのお手入れで、あっという間にプロフェッショナル級の仕上がり。  
お手軽に使えるのも NEWAリフトの人気の理由です。

### お手入れのしすぎを防ぐ「オートストップ機能」

4分間のトリートメントが終了すると、軽いバイブレーションとともに自動的に電源が切れ、過剰なトリートメントを防ぎます。



## 3つの安全機能を搭載

### 温度センサー

肌の温度をモニターし、適温をお知らせ。温度が、42 度以上になると自動的に一時停止します。

### モーションセンサー

一部分が過熱されすぎないように、手の動きが止まると自動的に一時停止します。

### オートストップ機能

4 分経過すると、軽い振動とともに自動的に OFF。過剰なトリートメントを防ぎます。

## NEWAリフト セット内容



ひきしめ専用のサブマイクロ波ホーム美顔器。軽量ボディでお手入れも簡単です。

¥62,800 (税別)

- ・ NEWAリフト
- ・ NEWAリフト用アップジェル
- ・ AC アダプタ
- ・ 専用ポーチ
- ・ 取扱説明書
- ・ クイックマニュアル
- ・ 保証書 (2 年保証)

保管に便利な BOX 入り



サージカルステンレス使用

低刺激



### ニューア NEWAリフト用アップジェル

サブマイクロ波を効率よく肌に届け、ひきしめ感を高める専用ジェル。

130ml イスラエル製  
¥3,500 (税別)

導電性  
試験済み

NEWAリフトにご興味のある方は、  
当院までお気軽にお問い合わせください。